

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak. <sup>TS</sup>

## Positioneringkussens

*Positioneringkussens worden gebruikt ter ondersteuning van lichaamsdelen of het hele lichaam en om het lichaam in een gewenste houding te leggen.*

*Kwaliteit 1010 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend textiel met hoge scheurweerstand.*



### Md 40651 <sup>TS</sup>

Hoes voor steunkussens bij verlammingen, buitenomtrek +/- 285 cm, in kwaliteit 1010 met ritsluiting.

#### Wasvoorschrift van kwaliteit 1010:

1. *Wassen*      Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. *Spoelen*     GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. *Drogen*      Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.  
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).

